



## E-light K-A2

### Aplicaciones del e-Light K-A2

Este equipo está preparado para realizar múltiples aplicaciones estéticas, incluyendo:

- Rejuvenecimiento y cuidados de la piel
- Depilación indolora
- Tratamientos vasculares
- Alteraciones pigmentarias epidérmicas
- 420 nm Especial para tratamiento del acné

### Características del equipo E-light K-A2

1. Alta eficiencia y comodidad: Es gran tamaño del spot garantiza eficiencia y comodidad de uso
2. Maxima seguridad: La tecnología de la RF elimina todas las posibilidades de efectos no deseados y riesgos de la IPL
3. Fácil de usar: El intuitivo diseño del interfaz

facilita la comunicación con la máquina.

4. Alta calidad, competitivo en precio y fácil de mantener: Aplicador ergonómico fácil de usar que puede asegurar 50,000 Impulsos



5. Diseño compacto.

6. Tres independientes aplicadores con conexión firme y detección automática de función.

### Parámetros técnicos del E-light K-A2:

1. Energía de la RF:  $5-25\text{J}/\text{cm}^3$

2. Energía de la Luz:

Pulso corto:  $5-25\text{J}/\text{cm}^2$

Pulso Medio:  $5-35\text{J}/\text{cm}^2$

Pulso Largo:  $5-45\text{J}/\text{cm}^2$

3. Longitud de onda opcional:

530 a 1,200nm Tratamiento de zafiro en cabezal

610 a 1,200nm Tratamiento de zafiro en cabezal

420 a 1,200nm Tratamiento de zafiro en cabezal

690 a 1,200nm Tratamiento de zafiro en cabezal



Producción en serie - Garantía de calidad

4. Refrigeración:  $-5$  a  $10\text{ }^\circ\text{C}$

5. Tamaño del Spot:  $8 \times 25\text{ mm}^2$ ;  $8 \times 40\text{ mm}^2$  (Opcional)

6. Safety: Pruebas en línea de impedancia.

7. Alimentación: 220V/10A (o según necesidades)

8. Peso neto: 50kg

9. Dimensiones físicas:  $68 \times 60 \times 113\text{cm}^3$

# KIOVE